



Kelin Polyurea Tile Grout es un nuevo producto de anulación. Debido a la excelente resistencia al desgaste de la poliurea, la resistencia a la corrosión, la resistencia a la corrosión, la resistencia a la altura de la temperatura y otro rendimiento superior, se usa ampliamente en la industria militar, aeroespacial y de buques. Nuestro producto es totalmente de poliurea básico, se puede usar mejor en las articulaciones de azulejos de cerámica, piedra, vidrio, mosaico en la pared o harina en interiores y al aire libre. Tiene sus propias características especiales: prueba de humedad permanente, más ambiental, curando rápido, ahorre mano de obra y nunca descolorida, que es su mayor ventaja. Además, se solidifica rápidamente, la construcción y el borde limpio en el mismo día, ahorran tiempo y costos laborales. Más importante aún, se puede construir en la superficie de la subbase húmeda, lo que resuelve enormemente el problema que no puede construir debido al clima y otras razones. Australia Investigación conjunta y productos de desarrollo para mejorar el mejor desempeño, y a través de la Academia China de Guía de control de calidad estratégica de la Academia de Ciencias, para hacer que los productos "Calidad estable. Bienvenido a hacer [Color azulejo de lechada al por mayor](#).



Variedades de colores para su elección. También proporcionar colores personalizados.



Función Básica de la lechura Tile Basic



Proporcionar una solución de brecha de la habitación entera



Proceso de construcción breve



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 2-4 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

Herramientas de prensado de articulaciones profesionales



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife



03
Pointing trowel



04
Brush



05
Forming Stick



06
Perching Knife



07
Masking Tape



08
Stainless Steel Ball



09
Cleaning Awl

Ventaja de la empresa



Visión general de la fábrica



Línea de la máquina de crema



Máquina de pruebas



Línea de producción de lotes



Archivo de enfriamiento



Línea de la máquina de llenado



Máquina recubierta de película



Material material real



Existencias

Certificación

